



膠囊/錠劑 數粒機 CVC 1620CS



CVC 1620-CS 數粒機適用各種生產線的需求；100% 數粒準確度傲視群倫，長期運轉穩定，好操作，廣受全球各大藥廠歡迎。

精煉俐落的工藝設計是 CVC 1620-CS 無與匹敵的絕對優勢，簡約的機構設計，大幅簡化複雜的養護流程。

全機無縫式結構設計，搭配中央集塵裝置，大幅降低粉塵影響數粒準確度、元件穩定性及污染機率。搭載伺服馬達驅動，可搭配先進的工業電腦控制系統，完全符合 FDA 21CFR Part11 嚴格規範。

機台特色：

- 不同藥粒不需更換件。
- 每瓶數粒數量設定，可從 1-9999 粒。
- 不鏽鋼拋光處理平滑表面，採用無縫式焊接，杜絕粉塵累積。
- 特殊設計的多重數粒電眼，不受藥粒及粉塵影響，補償檢測光源，透明膠囊亦可適用；當粉塵附著時，電腦能自動調整電眼感應度、強度，數粒不受影響；若附著過多粉塵，機器會警示並自動停機，以確保數粒正確。
- 與藥錠接觸的機件，皆以不鏽鋼 SS316 及 FDA 核准的材質製成。
- 適用於各種尺寸、形狀及顏色的膠囊、錠劑或軟膠囊，即使是溼度高且大小不一的中藥藥丸，採用電子式高頻振動紅外線計數，仍維持一貫的數粒精準度。
- 可選購符合 21CFR Part11 的工業電腦觸控螢幕組。



CVC 1620CS 機器規格

產能	每分鐘可達 70 瓶以上 (需依客戶樣品實測為準)
適用尺寸	藥錠：長度：2-30 mm 寬度 / 圓徑：2-20 mm 瓶子：瓶徑：Ø 30-120 mm 瓶高：45-200 mm
料斗容量	42 L
電壓	230 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗電量	1,100 VA (4.8 A)
氣壓	6 bar (87 psi)
耗氣量	100 NL/min. (3.6 CFM)
機器尺寸 (長 x 寬 x 高)	680 x 1,780 x 1,870 mm
機器淨重	500 kg (1100 lbs)
噪音值	≤ 80 dB

* 機器規格如有變更，恕不另行通知。

技術規格

選購配備：


- 衛生級輸送帶組。
- 料倉低粒位檢測 (含警示燈)。
- 倒瓶 / 瓶倒置檢測電眼。
- 瓶出口堵塞電眼。
- 排瓶確效。
- 破片檢出。
- OPC UA 用於生產數據採集。




選配：膠囊 / 錠劑補料機

機器視圖

上視圖



正視圖



上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

USA 東部辦公室

1855 New Highway, Suite C, Farmingdale NY 11735
sales@cvcusa.com

中國 / 印度

sales@cvctechnologies.com